

**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420200 0-25
GTIN	4045197203762
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:****Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.**

Kalené broušené měřicí vřeteno.

Aretace svěrnou páčkou.

S řehačkou a izolační ochranou rukou.

S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 25 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Ø měřicího válce	18 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Odečet	0,01 mm
Kalibrování	B1
Mezní chyba	2 µm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogový

Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100