



Středicí přístroj s neotáčejícím se úchylkoměrem



Údaje o objednávce

Artikové číslo	359585
GTIN	4045197606440
Třída artiklu	32B

Popis

Provedení:

Stabilní kovové pouzdro vhodné do dílny s číselníkovým úchylkoměrem \varnothing 42 mm (dělení stupnice 0,005 mm). Přidržovací tyč je možné namontovat napravo a nalevo. Středicí přístroj je možné používat vertikálně a horizontálně. Celková výška bez měřicího dotyku 140 mm. Doporučené otáčky cca 50 – 100 ot./min. Pracovní rozsah do 300 mm. Přesnost středění 0,02 mm.

Použití:

Středění otvorů a hřidelí.

Rozsah dodávky:

Středicí přístroj, včetně přidržovací tyče, přidržovacího magnetu a spojovací šňůry **po 1 vnitřním dotykovém nastavci:**
 \varnothing 50 mm pro \varnothing 3,5 mm – 100 mm
 \varnothing 100 mm pro \varnothing 50 mm – 200 mm
 \varnothing 150 mm pro \varnothing 50 mm – 300 mm
po jednom zahnutém vnějším dotyku:
 \varnothing 50 mm pro \varnothing 0,0 mm – 100 mm
 \varnothing 100 mm pro \varnothing 0,0 mm – 200 mm
 \varnothing 150 mm pro \varnothing 0,0 mm – 300 mm
1 pružící důlčkový hrot (středicí dotyk)

Rozsah použití \varnothing vnitřní: 3,5 - 300 mm

Rozsah použití \varnothing vnější: 0 - 300 mm

Délka bez stopky a dotyku: 118 mm

Maximální otáčky vřetene: 50 - 100 min⁻¹

Rozsah měření úchylkoměru: 3 mm

Technický popis

Maximální otáčky vřetene	50 - 100 min ⁻¹
Délka bez stopky a dotyku	118 mm
Rozsah měření úchylkoměru	3 mm
Rozsah použití Ø vnitřní	3,5 - 300 mm
Rozsah použití Ø vnější	0 - 300 mm
Druh produktu	Středicí přístroj

Příslušenství

Vnitřní dotykový nástavec Typ 3	359587 3
Vnější dotykový nástavec Typ 2	359589 2
Magnetický držák	359593
Vnější dotykový nástavec Typ 3	359589 3
Přidržovací tyč	359592
Vnější dotykový nástavec Typ 1	359589 1
Vnitřní dotykový nástavec Typ 2	359587 2
Pružící důlčkový hrot	359590
Vnitřní dotykový nástavec Typ 1	359587 1