

**Garant****Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420402 25-50
GTIN	4045197367334
Třída artiklu	41B

**Popis****Provedení:**

**Nejjemněji lapované měřicí plochy s TK.** Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehačkou a izolační ochranou rukou. Měřicí válec protireflexně chromovaný. S čistě gravírovanými, černě vyplněnými dílky a číslicemi.

**S kombinovanou jemnou ráčnou pro ovládání jednou rukou a ovládání v držáku.**

**Rozsah dodávky:**

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

**Technický popis**

Rozsah měření	25 - 50 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Odečet	0,01 mm
Počet nastavovacích měrek	1
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Ø měřicího válce	19 mm
Kalibrování	B2
Norma	DIN 863
Řehačka u mikrometru	ano

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

## Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100

## Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 25 mm	421100 25
--	-----------