

Mahr**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420410 0-25
GTIN	4059192003647
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK. Kalené broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehťáčkou a izolační ochranou rukou. S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Ø měřicího válce	17,5 mm
Odečet	0,01 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Kalibrování	B1
Mezní chyba	4 µm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Druh produktu

Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm

022010 100

KalibrováníTřmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 25 mm

022000 25