

Mitutoyo**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420500 25-50
GTIN	4946368385631
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:****Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.**

Kalené broušené měřicí vřeteno.

Aretace svěrnou páčkou.

S řehťáčkou a izolační ochranou rukou.

S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Od vel. 100–125, lakovaný litinový třmen.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Provedení měřicího povrchu	osazeno tvrdokovem
Ø vřetene	6,35 mm
Odečet	0,01 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Rozsah měření	25 - 50 mm
Stoupání vřetena	1/50 mm
Ø měřicího válce	18 mm
Kalibrování	B2

Mezní chyba	2 µm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100
Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 25 mm	421100 25
--	-----------