

Mahr**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420410 25-50
GTIN	4059192003654
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK. Kalené broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehťáčkou a izolační ochranou rukou. S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Odečet	0,01 mm
Rozsah měření	25 - 50 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Ø měřicího válce	17,5 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Kalibrování	B2
Mezní chyba	4 µm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Druh produktu

Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm

022050 100

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm

022040 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 25 mm

421100 25