

Mitutoyo**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420540 0-25
GTIN	4946368508535
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Nejjemněji lapované měřicí plochy s TK. Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehťáčkou a izolační ochranou rukou. Měřicí válec protireflexně chromovaný. S čistě gravírovanými, černě vyplněnými dílky a číslicemi.

S kombinovanou jemnou ráčnou pro ovládání jednou rukou a ovládání v držáku.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Provedení měřicího povrchu	Osazeno tvrdokovem
Ø měřicího válce	18 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Odečet	0,01 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Hmotnost	0,3 kg
Kalibrování	B1
Mezní chyba	2 µm
Norma	DIN 863

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100