

**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420200 25-50
GTIN	4045197203779
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:****Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.**

Kalené broušené měřicí vřeteno.

Aretace svěrnou páčkou.

S řehačkou a izolační ochranou rukou.

S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Ø měřicího válce	18 mm
Odečet	0,01 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Rozsah měření	25 - 50 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Kalibrování	B2
Mezní chyba	2 µm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogový

Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100
Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 25 mm	421100 25
--	-----------