

Mahr**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 50-75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420410 50-75
GTIN	4059192003661
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK. Kalené broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehťáčkou a izolační ochranou rukou. S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Rozsah měření	50 - 75 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Odečet	0,01 mm
Ø měřicího válce	17,5 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Kalibrování	B2
Mezní chyba	5 µm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Druh produktu

Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm

022050 100

KalibraceTřmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm

022040 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 50 mm

421100 50