

Mitutoyo**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420540 25-50
GTIN	4946368543376
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Nejjemněji lapované měřicí plochy s TK. Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehačkou a izolační ochranou rukou. Měřicí válec protireflexně chromovaný. S čistě gravírovanými, černě vyplněnými dílky a číslicemi.

S kombinovanou jemnou ráčnou pro ovládání jednou rukou a ovládání v držáku.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Hmotnost	0,4 kg
Ø měřicího válce	18 mm
Provedení měřicího povrchu	Osazeno tvrdokovem
Ø vřetene	6,35 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Rozsah měření	25 - 50 mm
Odečet	0,01 mm
Kalibrování	B2
Mezní chyba	2 µm
Norma	DIN 863

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 25 mm	421100 25
----------------------------------------	-----------