

Snímač hran, Ø dotykové hlavy: 10/4mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	359000 10/4
GTIN	4045197350244
Třída artiklu	38D

Popis**Provedení:**

Snímací hlava je pružně spojena s upínací stopkou pomocí pružiny a umožňuje **přesnost nastavení na 0,01 mm**. Všechny součásti kompletně kalené a broušené. S odsazenou snímací hlavou Ø 10 a 4 mm.

Provedení reklamní text:

Přesnost vyrovnání 0,01 mm.

Použití:

K vyrovnání výchozích ploch obrobků nebo hran. Počet otáček vřetene cca 600 1/min.

Použití reklamní text:

K vyrovnání referenčních ploch obrobku nebo hran. Otáčky vřetena cca 600 1/min.

Technický popis

Upínací stopka Ø	10 mm
Ø dotykové hlavy	10 mm
Celková délka	90 mm
Druh produktu	Dotyk

Příslušenství

Náhradní pružina pro snímač hran Ø×celková délka 2,6X25
mm

359010 2,6X25

Náhradní pružina pro snímač hran Ø×celková délka 4,6X40
mm

359010 4,6X40