

**Mitutoyo****Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 75-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420500 75-100
GTIN	4946368385655
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:****Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.**

Kalené broušené měřicí vřeteno.

Aretace svěrnou páčkou.

S řehťáčkou a izolační ochranou rukou.

S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Od vel. 100–125, lakovaný litinový třmen.

**Rozsah dodávky:**

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

**Technický popis**

Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Rozsah měření	75 - 100 mm
Provedení měřicího povrchu	Osazeno tvrdokovem
Ø měřicího válce	18 mm
Stoupání vřetena	1/50 mm
Odečet	0,01 mm
Kalibrování	B2

Mezní chyba	3 µm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

### Služby

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100
Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100

### Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 75 mm	421100 75
--	-----------