

Garant**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 100-125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420402 100-125
GTIN	4045197471581
Třída artiklu	41B

Popis**Provedení:**

Nejjemněji lapované měřicí plochy s TK. Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehačkou a izolační ochranou rukou. Měřicí válec protireflexně chromovaný. S čistě gravírovanými, černě vyplněnými dílky a číslicemi.

S kombinovanou jemnou ráčnou pro ovládání jednou rukou a ovládání v držáku.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měrky.

Technický popis

Počet nastavovacích měrek	1
Odečet	0,01 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Rozsah měření	100 - 125 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Ø měřicího válce	19 mm
Kalibrování	B2
Norma	DIN 863
Řehačka u mikrometru	ano

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 200 mm	022050 200
KalibraceTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 200 mm	022040 200

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 100 mm	421100 100
---	------------