

**Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8) jednotlivě, Typ: 222080****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 375305 222080 |
| GTIN | 4020772080617 |
| Třída artiklu | 35A |

Popis**Provedení:**

Šroub do T-drážek, kovaný a válcovaný závit.

Standardní provedení, třída pevnosti = 10.9 (pro M6 – M12) a třída pevnosti = 8.8 (pro M14 – M24).

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Jednotlivě bez matice a podložky.

Zvláštní příslušenství:

Podložky, viz č. 375400 a vysoké matice, viz č. 375385.

Upozornění:

- **Příklad odečítání velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.**

Technický popis

| | |
|---------------------------|---------|
| Jmenovitý rozměr T-drážky | 22 mm |
| Úzká šířka kamene a | 21,7 mm |
| Šířka kamene e | 35 mm |
| Výška k | 14 mm |
| Délka závitu b | 55 mm |
| Závit G | M20 |
| Délka L | 80 mm |

| | |
|---------------|-----------------|
| Typ | 787 |
| Druh produktu | Šroub do drážek |