

**Třmenový mikrometr setinové dílky, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420750 0-25
GTIN	4045197203854
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Nejjemněji lapované měřicí plochy s TK. Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehačkou a izolační ochranou rukou.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25 – 50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 25 mm
Dělení měřicího bubnu	1/100 mm
Odečet	0,01 mm
Ø vřetene	8 mm
Ø měřicího válce	30 mm
Kalibrování	B1
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky
Maximální rozsah měření 25 mm

022000 25