

**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 75-100mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 420200 75-100 |
| GTIN           | 4045197203793 |
| Třída artiklu  | 42B           |

**Popis****Provedení:****Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.**

Kalené broušené měřicí vřeteno.

Aretace svěrnou páčkou.

S řehačkou a izolační ochranou rukou.

S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

**Rozsah dodávky:**

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

**Technický popis**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Rozsah měření         | 75 - 100 mm |
| Ø vřetene             | 6,5 mm      |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm     |
| Odečet                | 0,01 mm     |
| Ø měřicího válce      | 18 mm       |
| Kalibrování           | B2          |
| Mezní chyba           | 3 µm        |
| Norma                 | DIN 863     |
| Měřicí technika       | analogový   |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Obal          | Stabilní box       |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr |

### Služby

|  |            |
|--|------------|
| Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm | 022050 100 |
| Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm       | 022040 100 |

### Příslušenství

|  |           |
|--|-----------|
| Nastavovací rozměr Celková délka 75 mm | 421100 75 |
|--|-----------|