

Mahr**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 100-125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420410 100-125
GTIN	4059192003685
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK. Kalené broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehťáčkou a izolační ochranou rukou. S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Odečet	0,01 mm
Ø měřicího válce	17,5 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Rozsah měření	100 - 125 mm
Kalibrování	B2
Mezní chyba	6 µm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Druh produktu

Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm

022050 200

KalibraceTřmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm

022040 200

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 100 mm

421100 100