

**Třmenový mikrometr setinové dílky, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420750 25-50
GTIN	4045197203861
Třída artiklu	42B

**Popis****Provedení:**

**Nejjemněji lapované měřicí plochy s TK.** Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehačkou a izolační ochranou rukou.

**Rozsah dodávky:**

Od vel. 25 – 50, včetně 1 nastavovací měřky.

**Technický popis**

Ø měřicího válce	30 mm
Odečet	0,01 mm
Dělení měřicího bubnu	1/100 mm
Ø vřetene	8 mm
Rozsah měření	25 - 50 mm
Kalibrování	B2
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

## Služby

Kalibrace DAkkS  
Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky  
Maximální rozsah měření 100 mm

022050 100

Kalibrace  
Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky  
Maximální rozsah měření 100 mm

022040 100

---

## Příslušenství

Nastavovací rozměr  
Celková délka 25 mm

421100 25