

Mitutoyo**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 125-150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420500 125-150
GTIN	4946368214986
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:****Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.**

Kalené broušené měřicí vřeteno.

Aretace svěrnou páčkou.

S řehťáčkou a izolační ochranou rukou.

S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Od vel. 100–125, lakovaný litinový třmen.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Odečet	0,01 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Provedení měřicího povrchu	Osazeno tvrdokovem
Stoupání vřetena	1/50 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Rozsah měření	125 - 150 mm
Ø měřicího válce	18 mm
Kalibrování	B2

Mezní chyba	3 μ m
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 200 mm	022050 200
KalibraceTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 200 mm	022040 200