

**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 125-150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420410 125-150
GTIN	2050001053114
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

**Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.** Kalené broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehťáčkou a izolační ochranou rukou. S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

**Rozsah dodávky:**

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

**Technický popis**

Ø vřetene	6,5 mm
Ø měřicího válce	17,5 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Odečet	0,01 mm
Rozsah měření	125 - 150 mm
Kalibrování	B2
Mezní chyba	6 µm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Druh produktu

Třmenový mikrometr

**Služby**

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm

022050 200

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm

022040 200