

Mitutoyo**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 150-175mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420500 150-175
GTIN	4946368214993
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:****Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.**

Kalené broušené měřicí vřeteno.

Aretace svěrnou páčkou.

S řehťáčkou a izolační ochranou rukou.

S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Od vel. 100–125, lakovaný litinový třmen.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Odečet	0,01 mm
Provedení měřicího povrchu	Osazeno tvrdokovem
Ø vřetene	6,35 mm
Ø měřicího válce	18 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Stoupání vřetena	1/50 mm
Rozsah měření	150 - 175 mm
Kalibrování	B2

Mezní chyba	4 µm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 200 mm	022050 200
KalibraceTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 200 mm	022040 200