

Mitutoyo**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 175-200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420500 175-200
GTIN	4946368215006
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:****Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.**

Kalené broušené měřicí vřeteno.

Aretace svěrnou páčkou.

S řehťáčkou a izolační ochranou rukou.

S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Od vel. 100–125, lakovaný litinový třmen.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Provedení měřicího povrchu	Osazeno tvrdokovem
Odečet	0,01 mm
Stoupání vřetena	1/50 mm
Ø měřicího válce	18 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Rozsah měření	175 - 200 mm
Kalibrování	B2

Mezní chyba	4 μ m
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 200 mm	022050 200
Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 200 mm	022040 200