



Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8) jednotlivě, Typ: 1614250



Údaje o objednávce

Artikové číslo	375305 1614250
GTIN	4020772080525
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Šroub do T-drážek, kovaný a válcovaný závit.

Standardní provedení, třída pevnosti = 10.9 (pro M6 – M12) a třída pevnosti = 8.8 (pro M14 – M24).

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Jednotlivě bez matice a podložky.

Zvláštní příslušenství:

Podložky, viz č. 375400 a vysoké matice, viz č. 375385.

Upozornění:

- **Příklad odečítání velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.**

Jmenovitý rozměr T-drážky: 16 mm

Závit G: M14

Délka L: 250 mm

Délka závitu b: 120 mm

úzká šířka kamene a: 15,7 mm

Šířka kamene e: 25 mm

Technický popis

Šířka kamene e	25 mm
Výška k	9 mm
Jmenovitý rozměr T-drážky	16 mm

Délka závitu b	120 mm
úzká šířka kamene a	15,7 mm
Závit G	M14
Délka L	250 mm
Typ	787
Druh produktu	Šroub do drážek