

Mahr**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 175-200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420410 175-200
GTIN	2050001053138
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK. Kalené broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehťáčkou a izolační ochranou rukou. S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Ø měřicího válce	17,5 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Rozsah měření	175 - 200 mm
Odečet	0,01 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Kalibrování	B2
Mezní chyba	7 µm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Druh produktu

Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm

022050 200

KalibraceTřmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm

022040 200