


**HOLEX****Velký třmenový mikrometr setinové dílky, Rozsah měření: 25-150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420770 25-150
GTIN	4045197203892
Třída artiklu	42B

**Popis****Provedení:**

Kalené, broušené měřicí vřeteno. Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK. Aretace svěrnou páčkou. Velký měřicí válec se setinovými dílky a řehačkou. Měřicí třmen s lehkou konstrukcí, kladívkový lak.

**Technický popis**

Odečet	0,01 mm
Počet nastavovacích měrek	5
Ø vřetene	8 mm
Počet měřicích nástavců	5
Ø měřicího válce	25 mm
Měřicí dráha vřetena	25 mm
Dělení měřicího bubnu	1/100 mm
Rozsah měření	25 - 150 mm
Kalibrování	S3
Norma	DIN 863

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

## Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr s prodloužením Rozsah měření 25-150 mm	020450 25-150
-----------------------------------------------------------------------	---------------

## Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 50 mm	421100 50
----------------------------------------	-----------