

HOLEX**Velký třmenový mikrometr setinové dílky, Rozsah měření: 100-200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420770 100-200
GTIN	4045197203915
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Kalené, broušené měřicí vřeteno. Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK. Aretace svěrnou páčkou. Velký měřicí válec se setinovými dílky a řehtačkou. Měřicí třmen s lehkou konstrukcí, kladívkový lak.

Technický popis

Měřicí dráha vřetena	25 mm
Dělení měřicího bubnu	1/100 mm
Rozsah měření	100 - 200 mm
Ø vřetene	8 mm
Ø měřicího válce	25 mm
Počet nastavovacích měrek	4
Počet měřicích nástavců	4
Odečet	0,01 mm
Kalibrování	S3
Norma	DIN 863

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr s prodloužením Rozsah měření 100-200 mm	020450 100-200
--	----------------

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 100 mm	421100 100
---	------------