


HOLEX**Velký třmenový mikrometr setinové dílky, Rozsah měření: 200-300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420770 200-300
GTIN	4045197203922
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Kalené, broušené měřicí vřeteno. Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK. Aretace svěrnou páčkou. Velký měřicí válec se setinovými dílky a řehtačkou. Měřicí třmen s lehkou konstrukcí, kladívkový lak.

Technický popis

Ø měřicího válce	25 mm
Dělení měřicího bubnu	1/100 mm
Rozsah měření	200 - 300 mm
Odečet	0,01 mm
Měřicí dráha vřetena	25 mm
Ø vřetene	8 mm
Počet měřicích nastavců	4
Počet nastavovacích měrek	4
Kalibrování	S3
Norma	DIN 863

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr s prodloužením Rozsah měření 200-300 mm	020450 200-300
--	----------------