

Mitutoyo**Sada digitálních třmenových mikrometrů IP65 s datovým výstupem, Rozsah měření: 0-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421555 0-100
GTIN	4946368673219
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Třmenové mikrometry č. 421525.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovacích měrek a úložného kufříku.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 100 mm
Počet nastavovacích měrek	3
Počet mikrometrů	4
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB

Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S2
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Sada třmenových mikrometrů Rozsah měření 0-100 mm	020430 0-100
Kalibrace DAkkS Sada třmenových mikrometrů Rozsah měření 0-100 mm	020440 0-100

Příslušenství

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Nastavovací rozměr Celková délka 50 mm	421100 50
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Nastavovací rozměr Celková délka 25 mm	421100 25
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací rozměr Celková délka 75 mm	421100 75
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357