

Mitutoyo**Digitální třmenový mikrometr IP65, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 421515 25-50 |
| GTIN | 4946368672915 |
| Třída artiklu | 44A |

Popis**Provedení:**

Velmi přesné třmenové mikrometry. Extra velký LCD displej (7,5 mm) pro bezchybné a rychlé čtení, zámek klávesnice. Měřicí plochy osazené tvrdokovem. **Provedení odolné proti nárazu.** Měřicí vřeteno kalené a broušené.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 nastavovací měřky od vel. 25–50.

Zvláštní příslušenství:

č. 421525 a 421527, datový kabel č. 497445.

Technický popis

| | |
|--|------------|
| Rozsah měření | 25 - 50 mm |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm |
| Ø vřetene | 6,35 mm |
| Rozlišení | 0,001 mm |
| Kalibrování | B1 |
| Kalibrování | B2 |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Ochranná třída IP | IP 65 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Odchylka měření E MPE | $\pm 1 \mu\text{m}$ |
| Norma | ISO 3611 |
| Měřicí technika | digitální |
| Obal | Stabilní box |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr |

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/421515-25-50>