

**Šroub do T-drážek (12.9.) jednotlivě, Typ: 1816100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375310 1816100
GTIN	4020772086312
Třída artiklu	35A

**Popis****Provedení:**

Šroub do T-drážek, kovaný a válcovaný závit.

**Vysokopevnostní provedení**, třída pevnosti = 12.9.

**Norma:**

**DIN 787**

**Rozsah dodávky:**

**Jednotlivě** bez matice a podložky.

**Zvláštní příslušenství:**

Podložky, viz č. 375400 a vysoké matice, viz č. 375385.

**Upozornění:**

- **Příklad odečítání velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.**

**Technický popis**

Výška k	10 mm
Šířka kamene e	28 mm
Délka závitu b	65 mm
Úzká šířka kamene a	17,7 mm
Jmenovitý rozměr T-drážky	18 mm
Závit G	M16
Délka L	100 mm
Typ	787

Druh produktu

Šroub do drážek