


Mitutoyo**Velký třmenový mikrometr, Rozsah měření: 800-900mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420810 800-900
GTIN	2050001060006
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Kalené a broušené měřicí vřeteno a měřicí plocha; aretace pomocí svěrné páčky. S řehačkou. Protireflexně chromovaný měřicí válec s padesátinovými dílky a čistě gravírovanými, černě vyplněnými čárkami a číslicemi.

4 snadno výměnné měřicí dorazy umožňují pro každou velikost měřicí rozsah o 100 mm.

Technický popis

Odečet	0,01 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí dráha vřetena	25 mm
Hmotnost	17 kg
Ø měřicího válce	21 mm
Počet měřicích nastavců	4
Ø vřetene	8 mm
Počet nastavovacích měrek	4
Rozsah měření	800 - 900 mm

Kalibrování	S3
Mezní chyba	3 µm
Norma	výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr s prodloužením Rozsah měření 800-900 mm	020450 800-900
--	----------------