

**Mitutoyo****Digitální třmenový mikrometr velký, Rozsah měření: 0-150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421558 0-150
GTIN	4946368695884
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Kalené a broušené měřicí vřeteno a měřicí plocha; aretace pomocí svěrné páčky. S řehačkou. **6 snadno výměnných měřicích dorazů umožňuje pro každou sadu měřicí rozsah o 150 mm.**

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Přesnost:**

(4 + L / 75)  $\mu$ m.

**Rozsah dodávky:**

Včetně měřicích vřeten, nastavovacích měrek, 1 baterie č. 081560 vel. 357.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 497445.

**Technický popis**

Ø vřetene	6,35 mm
Hmotnost	0,96 kg
Rozsah měření	0 - 150 mm
Ø měřicího válce	18 mm
Měřicí dráha vřetena	25 mm

Stoupání vřetena	0,5 mm
Počet nastavovacích měrek	5
Rozlišení	0,001 mm
Kalibrování	S3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

## Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr s prodloužením Rozsah měření 0-150 mm	020450 0-150
--	--------------

## Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 75 mm	421100 75
Nastavovací rozměr Celková délka 25 mm	421100 25
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Nastavovací rozměr Celková délka 50 mm	421100 50
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Nastavovací rozměr Celková délka 100 mm	421100 100

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ

498975

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1

497445 D1