

Garant**Sada spirálových vrtáků HSS č. 114200 v kazetě, bez povlaku, Typ: 6-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	115160 6-10
GTIN	4045197024596
Třída artiklu	11B

Popis**Provedení:**

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.

Normální síla jádra bez rozšiřování.

Přesný výbrus špičky.

Broušené drážky s velkým prostorem pro třísky s úzkým zkrutem.

Leskle broušený povrch.

S výbrusem špičky tvar A od velikosti 2,0 mm.

Technický popis

Rozsah vrtání	6 - 10 mm
Počet vrtáků	41
Vrtáky odstupňované po	0,1 mm
Stopka	válcová stopka
Počet břitů Z	2
Povlak	bez povlaku

Technický list

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 338
Typ	W
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Vrcholový úhel	130 stupeň
Úhel sklonu šroubovice	35-40 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
S kazetou	ano
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	45 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	40 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 8,1 mm	114200 8,1
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 9,4 mm	114200 9,4
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 8,9 mm	114200 8,9
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 6,3 mm	114200 6,3
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 7,7 mm	114200 7,7

Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 9,2 mm	114200 9,2
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 8,4 mm	114200 8,4
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 9,8 mm	114200 9,8
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 8,6 mm	114200 8,6
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 6,6 mm	114200 6,6
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 7,1 mm	114200 7,1
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 7,8 mm	114200 7,8
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 7,2 mm	114200 7,2
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 6,1 mm	114200 6,1
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 6,7 mm	114200 6,7
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 9,6 mm	114200 9,6
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 8,2 mm	114200 8,2
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 9,1 mm	114200 9,1
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 9,3 mm	114200 9,3
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 6,9 mm	114200 6,9
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 9,9 mm	114200 9,9
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 7,6 mm	114200 7,6
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 6,2 mm	114200 6,2
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 7,3 mm	114200 7,3
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 9,7 mm	114200 9,7
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 6,8 mm	114200 6,8
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 8,8 mm	114200 8,8
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 7,4 mm	114200 7,4

Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 7,9 mm	114200 7,9
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 8,7 mm	114200 8,7
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 6,4 mm	114200 6,4
Spirálový vrták HSSW Ø DC h8 8,3 mm	114200 8,3
Prázdná kazeta, na spirálové vrtáky DIN 338 Typ 6-10	115470 6-10