

Mitutoyo**Digitální třmenový mikrometr velký, Rozsah měření: 150-300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421558 150-300
GTIN	4946368695891
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Kalené a broušené měřicí vřeteno a měřicí plocha; aretace pomocí svěrné páčky. S řehačkou. **6 snadno výměnných měřicích dorazů umožňuje pro každou sadu měřicí rozsah o 150 mm.**

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Přesnost:

(4 + L / 75) μ m.

Rozsah dodávky:

Včetně měřicích vřeten, nastavovacích měrek, 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.

Technický popis

Počet nastavovacích měrek	6
Stoupání vřetena	0,5 mm
Měřicí dráha vřetena	25 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Ø měřicího válce	18 mm

Rozsah měření	150 - 300 mm
Hmotnost	1,88 kg
Rozlišení	0,001 mm
Kalibrování	S3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr s prodloužením Rozsah měření 150-300 mm	020450 150-300
--	----------------

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965