

**Mitutoyo****Digitální třmenový mikrometr IP65 s datovým výstupem, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421525 0-25
GTIN	4946368672823
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Mezní chyby přesnější než požadavky dle **DIN 863**. Zvláště velký LCD displej (výška 7,5 mm), bezchybné a rychlé odečítání, blokování klávesnice. Měřicí plochy osazené tvrdokovem.

**Provedení s ochranou proti nárazu.** Měřicí vřeteno kalené a broušené.

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 nastavovací měrky od vel. 25–50.

**Zvláštní příslušenství:**

č. 421525 a 421527, datový kabel č. 497445.

**Technický popis**

Ø vřetene	6,35 mm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Mezní chyba	2 µm
Rozlišení	0,001 mm
Kalibrování	B1
Počet obsažených baterií	1

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	USB rozhraní
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

## Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100
KalibrováníTřmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25

## Příslušenství

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1