

Hartig

Přesný mikrometr s dráhou vřetene 50 mm, Rozsah měření: 150-200mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420900 150-200
GTIN	4250099609219
Třída artiklu	46P

Popis**Provedení:**

Stabilní třmen z tvárné litiny, s kladívkovým lakem s tepelnou ochranou, frikční spojka a svěrné zařízení. Nejjemněji lapované měřicí plošky, povlakované TK. Lepší přesnost, než DIN 863.

Výhoda:

Dráha vřetene 50 mm, ideální pro větší rozsahy měření. Přímé čtení 1/100 mm na velkém bubnu se stupnicí.

Rozsah dodávky:

Bez nastavovací měřky.

Technický popis

Rozsah měření	150 - 200 mm
Dělení měřicího bubnu	1/100 mm
Odečet	0,01 mm
Ø vřetene	8 mm
Ø měřicího válce	24 mm
Kalibrování	B1
Mezní chyba	5 µm
Norma	výrobní norma
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm	022000 200
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm	022010 200