

Mitutoyo**Velký třmenový mikrometr, Rozsah měření: 200-300mm****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	420810 200-300
GTIN	4946368215136
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Kalené a broušené měřicí vřeteno a měřicí plocha; aretace pomocí svěrné páčky. S řehačkou. Protireflexně chromovaný měřicí válec s padesátinovými dílky a čistě gravírovanými, černě vyplněnými čárkami a číslicemi.

4 snadno výměnné měřicí dorazy umožňují pro každou velikost měřicí rozsah o 100 mm.

Technický popis

Ø měřicího válce	18 mm
Rozsah měření	200 - 300 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Odečet	0,01 mm
Měřicí dráha vřetena	25 mm
Hmotnost	3,4 kg
Počet měřicích nástavců	4
Počet nastavovacích měrek	4
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm

Kalibrování	S3
Mezní chyba	3 µm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr s prodloužením Rozsah měření 200-300 mm	020450 200-300
------------------------------------------------------------------------	----------------