

**Mitutoyo****Velký třmenový mikrometr, Rozsah měření: 300-400mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420810 300-400
GTIN	4946368215143
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Kalené a broušené měřicí vřeteno a měřicí plocha; aretace pomocí svěrné páčky. S řehačkou. Protireflexně chromovaný měřicí válec s padesátinovými dílky a čistě gravírovanými, černě vyplněnými čárkami a číslicemi.

**4 snadno výměnné měřicí dorazy umožňují pro každou velikost měřicí rozsah o 100 mm.**

**Technický popis**

Měřicí dráha vřetena	25 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Počet nastavovacích měrek	4
Ø vřetene	8 mm
Rozsah měření	300 - 400 mm
Ø měřicího válce	21 mm
Odečet	0,01 mm
Počet měřicích nastavců	4
Hmotnost	5,3 kg

Kalibrování	S3
Mezní chyba	3 µm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

### Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr s prodloužením Rozsah měření 300-400 mm	020450 300-400
--	----------------