


**Třmenový mikrometr setinové dílky, Rozsah měření: 75-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420750 75-100
GTIN	4045197203885
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Nejjemněji lapované měřicí plochy s TK. Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehačkou a izolační ochranou rukou.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25 – 50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Dělení měřicího bubnu	1/100 mm
Rozsah měření	75 - 100 mm
Ø vřetene	8 mm
Odečet	0,01 mm
Ø měřicího válce	30 mm
Kalibrování	B2
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky
Maximální rozsah měření 100 mm

022040 100

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací
měrky Maximální rozsah měření 100 mm

022050 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 75 mm

421100 75