

Mitutoyo**Digitální třmenový mikrometr IP65 s datovým výstupem, Rozsah měření: 75-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421525 75-100
GTIN	4946368672854
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Mezní chyby přesnější než požadavky dle **DIN 863**. Zvláště velký LCD displej (výška 7,5 mm), bezchybné a rychlé odečítání, blokování klávesnice. Měřicí plochy osazené tvrdokovem.

Provedení s ochranou proti nárazu. Měřicí vřeteno kalené a broušené.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 nastavovací měrky od vel. 25–50.

Zvláštní příslušenství:

č. 421525 a 421527, datový kabel č. 497445.

Technický popis

Ø vřetene	6,35 mm
Rozsah měření	75 - 100 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Mezní chyba	3 µm
Rozlišení	0,001 mm
Kalibrování	B2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357

Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	USB rozhraní
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100
KalibraceTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 75 mm	421100 75
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2