

Mitutoyo**Digitální třmenový mikrometr IP65, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421515 0-25
GTIN	4946368672908
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Mezní chyby přesnější než požadavky dle **DIN 863**. Zvláště velký LCD displej (výška 7,5 mm), bezchybné a rychlé odečítání, blokování klávesnice. Měřicí plochy osazené tvrdokovem.

Provedení s ochranou proti nárazu. Měřicí vřeteno kalené a broušené.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 nastavovací měřky od vel. 25–50.

Zvláštní příslušenství:

č. 421525 a 421527, datový kabel č. 497445.

Technický popis

Ø vřetene	6,35 mm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Mezní chyba	2 µm
Rozlišení	0,001 mm
Kalibrování	B1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1

Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
--	------------