

Mitutoyo

**Digitální třmenový mikrometr IP65 s datovým výstupem a bubnem s ráčnou,
Rozsah měření: 25-50mm**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	421527 25-50
GTIN	4946368672878
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Velmi přesné třmenové mikrometry. Extra velký LCD displej (7,5 mm) pro bezchybné a rychlé čtení, zámek klávesnice. Měřicí plochy osazené tvrdokovem. **Provedení odolné proti nárazu.** Měřicí vřeteno kalené a broušené.

S válcem ráčny.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 nastavovací měřky od vel. 25–50.

Zvláštní příslušenství:

č. 421525 a 421527, datový kabel č. 497445.

Technický popis

Rozsah měření	25 - 50 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Rozlišení	0,001 mm
Kalibrování	B2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357

Technický list

Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	$\pm 1 \mu\text{m}$
Norma	ISO 3611
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	USB rozhraní
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/421527-25-50>