

**Spirálové vrtáky HSS č. 114360 jako sada k doplnění, TiN, Typ: 6-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	115265 6-10
GTIN	4045197024732
Třída artiklu	12B

Popis**Provedení:**

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.

Normální síla jádra bez rozšiřování.

Přesný výbrus špičky.

Broušený profil:

Vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, vrták pro sériovou výrobu.

S hrotem tvar C od vel. 2,4 mm.

Technický popis

Počet vrtáků	41
Rozsah vrtání	6 - 10 mm
Vrtáky odstupňované po	0,1 mm
Stopka	válcová stopka
Počet břitů Z	2
Povlak	TiN
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 338
Typ	N

Tolerance jmenovitý Ø	h8
Vrcholový úhel	118 stupeň
Úhel sklonu šroubovice	35-40 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
S kazetou	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	56 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	50 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	50 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	37 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	31 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	6 m/min	S
GG(G)	vhodný	31 m/min	K
CuZn	omezené použití	80 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,7 mm	114360 6,7
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,3 mm	114360 7,3

Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,5 mm	114360 6,5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,7 mm	114360 7,7
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,4 mm	114360 6,4
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,7 mm	114360 8,7
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,9 mm	114360 9,9
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,4 mm	114360 8,4
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,2 mm	114360 7,2
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,5 mm	114360 7,5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,7 mm	114360 9,7
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 9 mm	114360 9
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,9 mm	114360 8,9
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,6 mm	114360 7,6
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,8 mm	114360 6,8
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,8 mm	114360 7,8
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,6 mm	114360 8,6
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,2 mm	114360 6,2
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 8 mm	114360 8
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 7 mm	114360 7
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,6 mm	114360 6,6
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,2 mm	114360 8,2
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,1 mm	114360 9,1
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,3 mm	114360 6,3
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,3 mm	114360 8,3
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,1 mm	114360 6,1
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,9 mm	114360 6,9
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,8 mm	114360 8,8
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,2 mm	114360 9,2
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,4 mm	114360 7,4
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,1 mm	114360 7,1

Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,8 mm	114360 9,8
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,5 mm	114360 9,5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 10 mm	114360 10
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,6 mm	114360 9,6
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,1 mm	114360 8,1
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,4 mm	114360 9,4
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,9 mm	114360 7,9
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,5 mm	114360 8,5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,3 mm	114360 9,3