

**Mitutoyo****Sada digitálních třmenových mikrometrů IP65 s datovým výstupem, Rozsah měření: 0-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421555 0-50
GTIN	4946368673226
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Třmenové mikrometry č. 421525.

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně nastavovacích měrek a úložného kufříku.

**Technický popis**

Počet nastavovacích měrek	1
Počet mikrometrů	2
Rozsah měření	0 - 50 mm
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic

Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S2
Druh produktu	Třmenový mikrometr

## Služby

Kalibrování Sada třmenových mikrometrů Rozsah měření 0-50 mm	020430 0-50
Kalibrace DAkkS Sada třmenových mikrometrů Rozsah měření 0-50 mm	020440 0-50

## Příslušenství

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací rozměr Celková délka 25 mm	421100 25
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975