


Garant**Základní deska ZeroClamp, Typ: 10008****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360012 10008
GTIN	4045197377012
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Všechny otvory pro vzdálenosti T-drážek **63, 100, 125 mm**.

Středový otvor Ø 25 H7 pro upnutí středící sady. Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Použití:

Pro vertikální/horizontální stroje.

Materiál:

Základní deska z hliníku s vysokou pevností, s povrchovou úpravou. Všechny součásti upínacího hrnce z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025. Připojovací bloky č. 360017 vel. 12808 / 12805.

Upozornění:

Základní desky s Ø upínacího hrnce 138 mm také se samosvornými upínacími hrnci k dodání na požádání.

Technický popis

Výška H	44 mm
Šířka B	366 mm
Ø upínacího hrnce	120 mm
Typ	10008
Délka A	366 mm
Počet upínacích hrnců	4
Rozteč S	200 mm
Řada	ZeroClamp
Druh produktu	Základní deska

Příslušenství

Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M16	360025 18M16
Krycí plech pro základní desku ZeroClamp Typ 11355	360013 11355
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M16/138	360025 18M16/138
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M12	360025 18M12
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 14M12/90	360025 14M12/90
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 12M10/138	360025 12M10/138
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M12/138	360025 18M12/138
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 16M8	360025 16M8
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 12M10/90	360025 12M10/90
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 25M10	360025 25M10
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 25M16/138	360025 25M16/138
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 12M10	360025 12M10
Připojovací blok ZeroClamp Typ 12805	360017 12805
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 25M10/138	360025 25M10/138
Připojovací blok ZeroClamp Typ 12808	360017 12808
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 16M10	360025 16M10

