

Garant**Základní deska ZeroClamp (podle typu stroje / stolu), Typ: 10089****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360014 10089
GTIN	4045197377067
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Středový otvor \varnothing 25 H7 pro upnutí středící sady. Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakovaní nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Materiál:

Základní deska z hliníku s vysokou pevností, s povrchovou úpravou. Všechny součásti upínacího hrnce z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025, připojovací bloky č. 360017 vel. 12808 a vel. 12805.

Upozornění:

Vyobrazení se může podle typu stroje lišit.

Technický popis

Počet upínacích hrnců	6
Šířka B	500 mm

Ø upínacího hrnce	120 mm
Typ	10089
Vhodné pro typ stroje	DMG DMU 50
Ø A	630 mm
Rozteč S	200 mm
Výška H	44 mm
Křížová rozteč	ne
Řada	ZeroClamp
Druh produktu	Základní deska

Příslušenství

Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 25M10/138	360025 25M10/138
Připojovací blok ZeroClamp Typ 12805	360017 12805
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 25M16/138	360025 25M16/138
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 16M8	360025 16M8
Připojovací blok ZeroClamp Typ 12808	360017 12808
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 25M10	360025 25M10
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M12/138	360025 18M12/138
Krycí plech pro základní desku ZeroClamp Typ 11648	360021 11648
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 12M10/90	360025 12M10/90
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 12M10	360025 12M10
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 12M10/138	360025 12M10/138
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 16M10	360025 16M10
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 14M12/90	360025 14M12/90
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M16	360025 18M16
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M12	360025 18M12
Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem Typ 18M16/138	360025 18M16/138