


**Garant**

**Vlasový úhelník kalený, ploché provedení nerez, přesnost 00, Délka ramen: 50X40mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	450010 50X40
GTIN	4045197443939
Třída artiklu	41G

**Popis****Provedení:**

**Nejvyšší přesnost.** Se dvěma klínovitými vlasovými měřicími hranami na dlouhých ramenech. Kompletně kalený, odstraněné pnutí. Stojaté hrany broušeny a lapovány. Ploché strany broušeny.

**Použití:**

Pro kontroly metodou světelné štěrbin.

**Technický popis**

Průřez ramene	13×4 mm
Délka dlouhého ramena	50 mm
Délka krátkého ramena	40 mm
Pravouhlost	0,003 mm
Norma	DIN 875/00
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX

Všechny díly	kalené
Obal	Stabilní box
Kalibrování	F1
Druh produktu	Vlasový úhelník

**Služby**

Kalibrace Plochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 100 mm	025000 100
Kalibrace DAkkSPlochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025010 750