

**Třmenový mikrometr na měření drážek, Rozsah měření: 75-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421900 75-100
GTIN	4045197203984
Třída artiklu	42B

**Popis****Provedení:**

S nerotačním vřetenem a zploštělými měřicími plochami. Měřicí vřeteno a doraz z kalené oceli, díly pro obsluhu a odečítání matný chrom.

**Rozsah dodávky:**

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

**Technický popis**

Rozsah měření	75 - 100 mm
Šířka měřicích břitů	0,75 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Ø vřetene	8 mm
Délka měřicích břitů	6,5 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	B2
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Druh produktu

Třmenový mikrometr

**Služby**Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky  
Maximální rozsah měření 100 mm

022040 100

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací  
měrky Maximální rozsah měření 100 mm

022050 100

**Příslušenství**

Nastavovací rozměr Celková délka 75 mm

421100 75