

**Příložný úhelník přesnost 2, Délka ramen: 150X100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	452600 150X100
GTIN	4045197205780
Třída artiklu	42F

**Popis****Provedení:**

Ploché a stojaté strany broušeny. Zkušební plochy broušeny.

**Použití:**

Pro přesné práce ve výrobní oblasti.

**Přesnost:**

**DIN 875 / 2** úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,030 mm.

**Technický popis**

Průřez ramene	25×5 mm
Pravouhlost	0,035 mm
Délka ramen	150×100 mm
Kalibrování	F1
Norma	DIN 875
Přesnost	2

Druh produktu	Příložný úhelník
---------------	------------------

## Služby

Kalibrace DAkkSPlochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025010 750
--	------------

KalibracePlochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 300 mm	025000 300
--	------------

## Příslušenství

Dřevěná kazeta Pro délku ramen 150X100 mm	451600 150X100
---	----------------