

Garant**Příložný úhelník nerez, přesnost 1, Délka ramen: 500X330 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	451040 500X330
GTIN	4045197444240
Třída artiklu	41G

Popis**Provedení:**

Přesně broušené vysoké a ploché strany. Jemně broušené zkušební plochy. Úhelník z nerezové oceli, kompletně kalený a zbavený pnutí. Bezpečný ochranný obal pro transport.

Použití:

Pro kontrolu a nejpřesnější práce.

Přesnost:

DIN 875 / 1 úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,015 mm.

Kalibrování: F1

Pravouhlost: 0,035 mm

Průřez ramene: 50×10 mm

Technický popis

Průřez ramene	50×10 mm
Pravouhlost	0,035 mm
Délka ramen	500×330 mm
Kalibrování	F1

Norma	DIN 875
Přesnost	1
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Příložný úhelník

Služby

Kalibrování Plochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	015020 750
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkKS Plochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	015600 750
Kalibrování Plochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025000 750
Kalibrace DAkKS Plochý, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025010 750

Příslušenství

Dřevěná kazeta Pro délku ramen 500X330 mm	451600 500X330
---	----------------